

Garant**Monitoring loma alata XCONTROL, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	359400 1
GTIN	4062406370596
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

XCONTROL – Taktilno mjerno ticalo za alate za **nadzor alata i mjerenje duljina alata**. (Točnost mjerenja +/- 0.01 mm i ponovljivost +/- 0.005 mm.)

- **Prikladno samo za Siemens i Heidenhain upravljanja.**
- **Uređaju je potreban funkcionalni USB priključak na upravljačkoj ploči.**
- **Koristi se samo u kombinaciji s XCONNECT br. 359455 1.**
- **Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.**
- **Brzo puštanje u rad bez izmjene hardvera ili servisnog tehničara.**
- **Nije potrebna intervencija u operativnom sustavu alatnog stroja!**
- **Svrkla od Ø 0.3 mm mogu se izmjeriti ili testirati.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za monitoring loma alata i nadzor procesa u automatiziranom alatnom stroju ili za rad s više strojeva.

Za mjerenje duljine alata i automatski prijenos podataka u alatnom stroju.

Automatski prijenos izmjerenih vrijednosti na upravljanje stroja pomoću GARANT XCONNECT br. 359455 1.

Dio isporuke:

Uključuje bateriju CR2.

Dodatni pribor:

XCONNECT prijenosna memorija br. 359455 1, kontinuirano namjestiva stega br. 363081 80.

Napomena:

Artikl je čvrsto instaliran na stroju i može se koristiti na drugom stroju samo ako se zatraži novi ciklus.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 67
Ø dodirna površina s opružnim ležajem	29 mm
Visina	105 mm
širina	53 mm
Duljina	71,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Ponovljivost mjerenja duljine	±0,005 mm
minimalni Ø rupe	0,3 mm
Točnost mjerenja duljine	±0,01 mm
Serija	Xcontrol
Vrsta proizvoda	Senzor