

Garant GREENPLUS

**Brtveno sredstvo za površine 5GP73, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088068 250
GTIN	4062406423568
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

Brtvilo koje se bez zraka stvrdnjava između tijesno nalijegajućih metalnih površina. Vrsta **5GP73**. Tiksotropno sredstvo za brtvljenje ravnih površina srednje čvrstoće za brtvljenje metalnih navojnih dijelova. Brtvljenje poklopaca, prirubnica i površina. Brzo stvrdnjavanje, blago fleksibilni brtveni sloj.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Osobina	vodootporna
Osobina	otporna na ulje
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Boja	zelena
Gustoća	1,11 g/cm <sup>3</sup>

minimalni moment odvajanja	10 - 20 Nm
Dinamična viskoznost	35000 - 60000 mPas
prikladno za materijal	Metal
Čvrstoća prema	5 - 15 min
maksimalna dimenzija pukotina	0,2 mm
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Oblik	tekuće
Plamište	100 °C
prikladno za područja primjene	prirubnički spoj
prikladno za područja primjene	Brtva površine
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Količina punjenja	250 ml
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Sredstvo za brtvljenje