

Garant GREENPLUS

**Lijepilo 6GP38, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088069 250
GTIN	4062406423582
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).

Vrsta **6GP38**. Brzo stvrdnjavajući univerzalni proizvod maksimalne čvrstoće za statičko posmično naprezanje i dinamička opterećenja. Za pričvršćivanje zupčanika, remenica, priključaka vratila rotora na električne motore.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Dinamična viskoznost	3000 - 6000 mPas
minimalni moment odvajanja	40 Nm
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Količina punjenja	250 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h

Plamište	100 °C
maksimalna dimenzija pukotina	0,25 mm
prikladno za materijal	Metal
Boja	zelena
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
prikladno za područja primjene	Brtva navoja
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Kemijska baza	Metakrilati
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
za veličine navoja M do	M36
Oblik	tekuće
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
Gustoća	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
Osobina	brzo stvrdnjavanje
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja