

Garant GREENPLUS

**Lijepilo 6GP60, sadržaj: 250ml****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	088071 250
GTIN	4062406423629
Razred artikla	01K

**Opis****Izvedba:**

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).

Vrsta **6GP60**. Za popravak istrošenih područja i ponovnu uspostavu pravilnih dosjeda. Pogodno za velike praznine. Stvrdnuti proizvod može se obraditi bušenjem, glodanjem ili brušenjem.

**Napomena:**

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.

**Tehnički opis**

Boja	srebrno
Kemijska baza	Metakrilati
Količina punjenja	250 ml
Funkcionalna čvrstoća prema	3 - 6 h
Razred čvrstoće	vrlo čvrsta
minimalni moment odvajanja	18 Nm

Dinamična viskoznost	200000 - 600000 mPas
Gustoća	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Čvrstoća prema	5 - 15 min
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Temperatura na području primjene	-55 - 180 °C
Temperatura skladištenja	5 - 23 °C
Plamište	100 °C
prikladno za područja primjene	Popravak
prikladno za područja primjene	Lijepilo
Oblik	pastozna
za veličine navoja M do	M20
maksimalna dimenzija pukotina	0,3 mm
Osobina	mehanički otporno
Osobina	fluorescentno pod UV svjetlom
prikladno za materijal	Metal
Održivost	GARANT GreenPlus
Seriya	GreenPlus
Vrsta proizvoda	Proizvod spajanja