

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 5/16-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.****Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	6,9 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	24
Ø navoja	7,94 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	23,82 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Vrsta navoja	UNF

Veličina navoja	5/16-24 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		