

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 7/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133400 7/16-20
GTIN	4045197074799
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 20

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>3</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 9,9 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	9,9 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	11,11 mm
Navoji po colu	20
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Dubina navoja	33,33 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	7/16-20 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

