

**Strojni ureznik, TiN, UNF: 7/16-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133405 7/16-20
GTIN	4045197532848
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Sa zasjekom i posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu.

Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za jedinični fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD kod prolazne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 20

Ø navoja: 11,11 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 100 mm

Ø drške: 8 mm

Kvadratna drška: 6,2 mm

Ø jezgrene rupe: 9,9 mm

Tehnički opis

Okreti po colu	20
Broj oštrica Z	3

Broj steznih utora	3
Ø navoja	11,11 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Ø jezgrene rupe	9,9 mm
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Kvadratna drška	6,2 mm
Dubina navoja	33,33 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	7/16-20
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo