

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134200 M8
GTIN	4045197075048
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

2 spiralna utora s <B>poliranim</B> žljebovima.

**Prednost:**

Visoka spirala i široki utori omogućavaju pouzdano odvođenje odvojenih čestica.

**Upotreba:**

<B>Prikladan do maksimalno 300 N/mm<sup>2</sup> vlačne čvrstoće.</B>

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 8 mm

4-kutna drška □: 6,2 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	1,25 mm
Ø navoja	8 mm
Broj steznih utora	2
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Standard	DIN 371

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
PMMA akril	prikladno	30 m/min	N
PEEK	prikladno	30 m/min	N
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u  
posebnim uvjetima