



Strojni ureznik, TiN, UNF: 1/2-20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133405 1/2-20
GTIN	4045197532855
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom i posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu.

Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za jedinični fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD kod prolazne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 20

Ø navoja: 12,7 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 100 mm

Ø drške: 9 mm

Kvadratna drška: 7 mm

Ø jezgre rupe: 11,5 mm

Tehnički opis

Ø jezgre rupe	11,5 mm
Ø navoja	12,7 mm

Kut narezivanja	50 stupanj
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Okreti po colu	20
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	9 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Kvadratna drška	7 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1/2-20
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo