

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 10-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133400 10-32
GTIN	4045197074744
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,1 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	32
Ø osnovne rupe	4,1 mm
Ø navoja	4,83 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	14,49 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	10-32 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

