

Garant**Sinkroni strojni ureznik, nitriran, Tr: TR24X5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133490 TR24X5
GTIN	4045197533098
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****NC- odgovarajuća konstrukcija** s prekinutim reznim oštrocama.**Urezivanje:** ≈ 20 nareza. **S lijevom spiralom od 25°**, rezanje u desnu stranu.**Prednost:****Prikladno za preusmjeravanje.****Napomena:****Za primjenu na sinkronim vretenima.**

Isključivo za pogon sinkronim vretenom.

Tehnički opis

Nagib navoja	5 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	19,25 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	245 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	28,87 mm
Veličina navoja	24
Prevlaka	nitriran
Vrsta navoja	TR

Kut profila navoja vijka	30 stupanj
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača
Razred tolerancije	DIN 103 7H
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	5 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	3 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	3 m/min	M
GG(G)	prikladno	7 m/min	K
CuZn	prikladno	7 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		