



Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 7/8-14



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133402 7/8-14
GTIN	4045197594846
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Upotreba:

Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 14

Ø navoja: 22,23 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 20,4 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	20,4 mm
Broj steznih utora	4
Ø navoja	22,23 mm
Navoji po colu	14
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	66,69 mm
Nagib navoja	1,814 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	7/8-14 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

