

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNF: 1-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Upotreba:****Za fini navoj UNF ASME -- B1.1.**

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 374

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 25,4 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₃: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 23,25 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	23,25 mm
Broj oštrica Z	3
Navoji po colu	12
Ø navoja	25,4 mm
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS

Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	16 mm
Dubina navoja	76,2 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1-12 UNF
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

