

Garant
Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M18

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	134250 M18
GTIN	4045197075185
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Površina vaporizirana. Smanjuje se nakupljanje ruba.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

 Ø drške D_s: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,5 mm
Ø navoja	18 mm
Ø osnovne rupe	15,5 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	14 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	11 mm

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	54 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M18
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

