



## Strojni ureznik, TiN, UNF: 10-32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133405 10-32
GTIN	4045197532817
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

Sa zasjekom i posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu.

Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

#### Upotreba:

Za jedinični fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD kod prolazne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 32

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 70 mm

Ø drške: 3,5 mm

Kvadratna drška: 2,7 mm

Ø jezgrene rupe: 4,1 mm

### Tehnički opis

Ø navoja	4,83 mm
Broj oštrica Z	3

Ø jezgrene rupe	4,1 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Broj steznih utora	3
Okreti po colu	32
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	3,5 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	70 mm
Kvadratna drška	2,7 mm
Dubina navoja	14,49 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	10-32
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo