

Garant
Glodalo za navoje 3 u 1 1,5xD, TiAlN, M: M8

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139510 M8
GTIN	4045197081698
Razred artikla	11J

Opis
Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznih unutarnjih navoja**, (uz uvjet sigurnog stezanja).
S upuštačem za upuštanje pod kutem od 90°.

Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.

Prednost:

Bušenje, upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Nagib navoja: 1,25 mm

Ø provrta D_c : 6,45 mm

Duljina noža l_c : 13,4 mm

Duljina drške L_s : 40 mm

Ukupna duljina L : 70 mm

Ø drške D_s : 10 mm

Tehnički opis

Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	14,4 mm
Širina utora e_1	1,25 mm
Broj steznih utora	2
maksimalni Ø upuštanja D_1	8,3 mm
Ø provrta D_c	6,45 mm
Posmak f_z u aluminijskom lijevu	0,065 mm
Nagib navoja	1,25 mm

Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Duljina drške L _s	40 mm
Dubina navoja	12
Veličina navoja	M8
Duljina noža l _c	13,4 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo