

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8 mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 203003 8      |
| GTIN           | 4045197643926 |
| Razred artikla | 11X           |

**Opis**
**Izvedba:**

Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala.

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 38 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice L<sub>3</sub>: 19 mm

Duljina izboja L<sub>1</sub> uključ. oslobađanje: 24 mm

Oslobađanje Ø D<sub>1</sub>: 7,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 8 mm

**Tehnički opis**

|   |          |
|---|----------|
| Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup>  | 0,025 mm |
| Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm  |
| Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>  | 7,7 mm   |
| Ø reza D <sub>c</sub>   | 8 mm     |
| Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje                         | 24 mm    |
| Broj zubi Z   | 4        |
| Ø drške D <sub>5</sub>  | 8 mm     |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Ukupna duljina L                           | 63 mm                         |
| Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>       | 19 mm                         |
| Smjer ispostave                            | vodoravno, koso i okomito     |
| Drška                                      | DIN 6535 HB s h6              |
| Tolerancija nazivnog Ø                     | e8                            |
| Kut spirale                                | 38 stupanj                    |
| Radijus čela r <sub>v</sub>                | 0,25 mm                       |
| Prevlaka                                   | TiAlN                         |
| Rezni materijal                            | VHM                           |
| Standard                                   | DIN 6527                      |
| Tip  | N                             |
| Svojstvo kuta spirale                      | Nejednak                      |
| Podjela oštrica                            | nejednako                     |
| Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja | 0,3×D kod trimanja            |
| Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D |
| Unutarnje hlađenje                         | ne                            |
| Strategija rezanja                         | HPC                           |
| Prsten u boji                              | plavo                         |
| Vrsta proizvoda                            | Vretenasta glodala            |

## Usluge

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Oslobađanje drška Tip FRST | 209900 FRST |
|----------------------------|-------------|