

**Garant**
**Glodalo za navoje 3 u 1 2xD, TiAlN, M: M4**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139515 M4
GTIN	4045197081728
Razred artikla	11J

**Opis**
**Izvedba:**

**Korigirani profil navoja** za glodanje **precizni unutarnji navoj**, (uz uvjet sigurnog stezanja).

**S upuštačem** za upuštanje pod kutem od 90°.

Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.

**Prednost:**

<B>Bušenje, upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!</B>

Nagib navoja: 0,7 mm

Ø provrta  $D_c$ : 3,24 mm

Duljina noža  $l_c$ : 8,9 mm

Duljina drške  $L_s$ : 36 mm

Ukupna duljina  $L$ : 49 mm

Ø drške  $D_s$ : 6 mm

**Tehnički opis**

Ø provrta $D_c$	3,24 mm
Širina utora $e_1$	0,7 mm
Posmak $f_z$ u aluminijskom lijevu	0,03 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje $l_1$	9,4 mm
Nagib navoja	0,7 mm
maksimalni Ø upuštanja $D_1$	4,3 mm
Broj steznih utora	2

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	49 mm
Duljina drške L <sub>s</sub>	36 mm
Dubina navoja	6
Veličina navoja	M4
Duljina noža l <sub>c</sub>	8,9 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo