

Garant
Glodalo za navoje 3 u 1 1,5xD, TiAlN, M: M4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139510 M4
GTIN	4045197081667
Razred artikla	11J

Opis
Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznih unutarnjih navoja**, (uz uvjet sigurnog stezanja).
S upuštačem za upuštanje pod kutem od 90°.

Veći promjer jezgre, dva uska, geometrijski optimirana žljeba za odvojene čestice, kao i specijalan vrh za bušenje za dobro oblikovanje odvojenih čestica i malu silu rezanja.

Prednost:

Bušenje, upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Nagib navoja: 0,7 mm

Ø provrta D_c : 3,24 mm

Duljina noža l_c : 6,8 mm

Duljina drške L_s : 36 mm

Ukupna duljina L : 47 mm

Ø drške D_s : 6 mm

Tehnički opis

Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	7,3 mm
Posmak f_z u aluminijskom lijevu	0,03 mm
Ø provrta D_c	3,24 mm
Širina utora e_1	0,7 mm
Nagib navoja	0,7 mm
Broj steznih utora	2
maksimalni Ø upuštanja D_1	4,3 mm

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	47 mm
Duljina drške L _s	36 mm
Dubina navoja	6
Veličina navoja	M4
Duljina noža l _c	6,8 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo