

Garant**Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E, bez prevlake, M: M6****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 134660 M6 |
| GTIN | 4045197075772 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****S vrlo dugačom drškom.**

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

Prednost:

Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nagib navoja | 1 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø navoja | 6 mm |
| Ø osnovne rupe | 5 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Standard | Standard proizvođača |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 18 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M6 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min | K |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |