

**Garant****GARANT Diabolo VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	207424 3
GTIN	4045197600431
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Posebna geometrija, novorazvijena prevlaka i tvrdi metal za obradu tvrdih materijala.

3 čeone rezne oštrice do sredine glodala. Stoga se može koristiti kao glodalo s 3 žlijeba kod svih dubina rezanja.

Tolerancija: Kontura radijusa=  $\pm 0,005$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC	0,019 mm
Ø reza $D_c$	3 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC	0,019 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	65 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	8 mm
Kut spirale	30 stupanj
Polumjer R	1,5 mm
Serija	Diabolo
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	H
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	f8
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,2×D kod trimanja
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Puno radijalno i kuglično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 50 HRC	prikladno	190 m/min	H
Čelik < 55 HRC	prikladno	170 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	150 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	110 m/min	H
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------