

Garant**Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E, bez prevlake, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134660 M3
GTIN	4045197272232
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****S vrlo dugačom drškom.**

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

Prednost:

Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Ø navoja	3 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Standard	Standard proizvođača
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	112 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm

Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		