



Glodalo za izradu navoja drške sa stupnjem upuštanja 2xD, TiAlN, UNC: 7/16-14



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139725 7/16-14
GTIN	4045197366733
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje precizni unutarnji navoj, (uz uvjet sigurnog stezanja).

S **upuštačem** za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Upotreba:

Za UNC grubi navoj ASME-B1.1.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139723.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Primjena kod vrste provrta: do 2xD kod osnovne i prolazne rupe

Kutnik za upuštanje: 90 stupanj

Vrsta navoja: UNC

Vrsta navoja: UNC-LH

Broj zubaca Z: 3

Okreti po colu: 14

Ø rupe d_1 : 8,57 mm

Duljina drške L_s : 45 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 89 mm

Ø drške: 14 mm

maksimalni Ø upuštanja d_3 : 11,4 mm

Tehnički opis

Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,04 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	23,9 mm
Ø rupe d_1	8,57 mm
Broj steznih utora	3
maksimalni Ø upuštanja d_3	11,4 mm
Okreti po colu	14
Nagib navoja	1,814 mm
Broj zubaca Z	3
Ø drške	14 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	89 mm
Duljina drške L_s	45 mm
Ø bušenja	8,57 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	22,22 mm
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	7/16-14
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja

