

**Garant****Vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191320 12
GTIN	4045197101747
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.<br>**Ekscentrično brušene slobodne površine.**

- **Široki, fino brušeni žljebovi za odvođenje odvojenih čestica.**
- **Izuzetno fina obrada zahvaljujući precizno brušenim reznim oštricama.**
- **Specijalni kut spirale za aluminij.**

**Napomena:**

Za glodanje utora.

**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,041 mm
Ø reza $D_c$	12 mm
Ø drške $D_s$	12 mm
Ukupna duljina L	83 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	26 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	42 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		