



Glodalo za izradu navoja drške sa stupnjem upuštanja 2xD, TiAlN, UNC: 3/4-10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139725 3/4-10
GTIN	4045197366764
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje precizni unutarnji navoj, (uz uvjet sigurnog stezanja).

S **upuštačem** za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Upotreba:

Za UNC grubi navoj ASME-B1.1.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139723.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Primjena kod vrste provrta: do 2xD kod osnovne i prolazne rupe

Kutnik za upuštanje: 90 stupanj

Vrsta navoja: UNC

Vrsta navoja: UNC-LH

Broj zubaca Z: 4

Okreti po colu: 10

Ø rupe d₁: 15,21 mm

Duljina drške L_s: 50 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 108 mm

Ø drške: 20 mm

maksimalni Ø upuštanja d₃: 19,3 mm

Tehnički opis

Broj zubaca Z	4
Okreti po colu	10
Posmak f_z u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Nagib navoja	2,54 mm
Ø rupe d_1	15,21 mm
Broj steznih utora	4
Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	41,1 mm
maksimalni Ø upuštanja d_3	19,3 mm
Ø drške	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	108 mm
Duljina drške L_s	50 mm
Ø bušenja	15,21 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UNC-LH
Veličina navoja	3/4-10
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja

