

HOLEX**Povlačni vijak Mazak, oblik A, s rupom, prikladno za strmi konus: 50M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308670 50M
GTIN	4062406544546
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

- **Prednja strana ravno tokarena.**

Bez brtve.

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrсна veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

- **Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).**
- **U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).**

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.

Tehnički opis

maksimalni pritezni moment	150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom	SK 50
Navoj M	M24
prikladno za strmi konus	50
Ukupna duljina	65,4 mm

Ø bušenja	10 mm
Ø glave d ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Ø vijenca D	35,56 mm
Svojstvo provrta	s rupom
norma steznog vijka	CAT
Vrsta proizvoda	stezni vijak