




## Glodalo za navoje s drškom 1,5xD 1,5xD, TiAlN, M: M8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139655 M8
GTIN	4045197082046
Razred artikla	11J

### Opis

#### Izvedba:

**Korigirani profil navoja** za glodanje **preciznog unutarnjeg navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja).

**Stupanj upuštanja na strani drške** za upuštanje pod kutom od 90°. **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

#### Prednost:

<B>Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!</B>

#### Napomena:

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 139653 i 139654 (2xD).**

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 3

Nagib navoja: 1,25 mm

Ø rupe  $d_1$ : 6,22 mm

Duljina drške  $L_s$ : 40 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 70 mm

Ø drške: 10 mm

maksimalni Ø upuštanja  $d_3$ : 9 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Broj steznih utora	3
Broj zubaca Z	3
Vrijednost programiranja za upuštanje $l_1$	14,1 mm
Ø rupe $d_1$	6,22 mm
maksimalni Ø upuštanja $d_3$	9 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Ø drške	10 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	70 mm
Duljina drške $L_s$	40 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	6,22 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	12 mm
Veličina navoja	8
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Primjena kod vrste provrta	do 1,5×D kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno