

Garant**Glodalo za navoje 1,5×D, TiAlN, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139652 M5
GTIN	4045197199645
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznih unutarnjih navoja**, (uz uvjet sigurnog stezanja).
S **upuštačem** za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	0,8 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,01 mm
Ø drške D_s	6 mm
Ukupna duljina L	52 mm
Duljina drške L_s	36 mm
Unutarnje hlađenje	ne
Dubina navoja	7,65 mm
Veličina navoja	M5
Nazivni Ø D_c	3,95 mm
Duljina rezne oštrice L_s	7,65 mm

Vrijednost programiranja za upuštanje L ₁	8,2 mm
Ø D ₁	5,5 mm
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	crveno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	30 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	H
suho	prikladno		

