


**Glodalo za navoje s drškom 1,5×D 1,5×D, TiAlN, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	139655 M10
GTIN	4045197082053
Razred artikla	11J

Opis**Izvedba:**

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja).

Stupanj upuštanja na strani drške za upuštanje pod kutom od 90°. **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvodi su br. 139653 i 139654 (2×D).

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 3

Nagib navoja: 1,5 mm

Ø rupe d_1 : 7,79 mm

Duljina drške L_s : 45 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 74 mm

Ø drške: 12 mm

maksimalni Ø upuštanja d_3 : 11 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	1,5 mm
Broj steznih utora	3
Broj zubaca Z	3
Ø rupe d_1	7,79 mm
maksimalni Ø upuštanja d_3	11 mm
Posmak f_z u čeliku $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	16,9 mm
Ø drške	12 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	74 mm
Duljina drške L_s	45 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	7,79 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	15 mm
Veličina navoja	10
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA s h6
Primjena kod vrste provrta	do $1,5 \times D$ kod osnovne i prolazne rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno