

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 160,  
Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302313 16
GTIN	4062406544720
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.<br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. <br>Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
	302410 32/16

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 32/16 mm

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus  
50

308605 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen  
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus  
50

308610 50

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm

354240 12-20

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308650 50

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za  
strmi konus 50

308615 50

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine  
Ø d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16