

Garant
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 160,
Stezni Ø D1: 10mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302313 10
GTIN	4062406544706
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Ø D ₂	24 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Vanjski Ø D	31,4 mm

Prihvat	SK 50 A = 160
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
	308610 50

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
--	--------------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
--	-----------

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
---	--------------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
--	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
---	-----------

Osnovni prihvat alataza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
---	-----------

Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
---	-----------

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
---	-----------

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
--	-------------

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
---	-----------

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
---	-----------

Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
---	--------------

Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
---	---------------

Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
--	--------------

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
---	-----------

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
--	---------------

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
--	-----------