

Garant**Strojni ureznik DIN 376, vaporiziran, M: M4****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 134980 M4 |
| GTIN | 4045197446237 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****sve veličine = DIN 376 (= suženi Ø drške) – za veće dubine obrade.****Tehnički opis**

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø osnovne rupe | 3,3 mm |
| Nagib navoja | 0,7 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Ø navoja | 4 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Standard | DIN 376 |
| Ø drške D _s | 2,8 mm |
| Ukupna duljina L | 63 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 12 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M4 |
| Prevlaka | vaporiziran |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod osnovne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |