

3M**VHB™ ljepljiva traka, siva, Širina×Duljina (mm×m): 19X11**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Dvostrana, izrazito snažna **ljepljiva traka** od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.

3M™ GPH-110GF sastoji se od prilagodljive pjenaste jezgre i otporna je na visoke temperature. Služi za brzo i jednostavno stvaranje jakog, održivog i dugotrajnog spoja.

Napomena:

Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Tehnički opis

Boja	sivo
postojanost na temperaturi do	150 - 230 °C
Debljina	1,1 mm
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
lijepilo	Akrilat
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
najkraći rok trajanja	24 mjesec

vrsta ljepljive trake	dvostrano
Oznaka proizvođača	GPH-110GF
Materijal pokrova	Silikonizirani PE sloj
širina	19 mm
Duljina	11 m
Snaga lijepljenja na čeliku	3,7 N/mm
Atribut imena proizvoda	siva
Vrsta proizvoda	Selotejp