

**Pneumatska ravna brusilica G2424, stezna čeljust Ø 6 mm dugačko, tip: S150****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079448 S150
GTIN	7322590019877
Razred artikla	03R

**Opis****Izvedba:**

**Snažna i robusna ravna brusilica** za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.** S dugačkim, uskim vretenom, idealno za rupe, duljina 317 mm.

**Ø stezne čahure 6mm.**

**Dio isporuke:**

Uključuje: potrebna nazuvica.

**Zamjenski dio:**

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	G2424 S150
Izlazna snaga	750 W
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
Težina	0,96 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>

## List s podacima

maksimalna potreba za zrakom	432 l/min
Radna buka	76 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

## Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm	079459 6
---	----------