



Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 300Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657215 300
GTIN	4018754324071
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582 – 657950. **Mjerne jedinice:** Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Područje okretnog momenta	50 - 220 lbfft
Standard	DIN EN ISO 6789
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Težina	1400 g
Prikaz	analogno
Duljina poluge bez utičnog alata [L ₁]	475 mm
Odziv	aktivirajući
Mjerna tehnika	mehaničko
Ukupna duljina L	520 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Protokoliranje podataka	ne
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
maskimalan okretni moment	300 Nm
Očitavanje	Nm
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
Kalibriranje	O1
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	500 mm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje

Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Mjerni postupak	Zakretni moment
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 3	657211 3
Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Utična račnas izbacivačem tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657580 2-1/2
Dvosmjerna utična račnas izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4	657212 4