

**Garant****Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M1,4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika.**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Nagib navoja: 0,3 mm

Ukupna duljina L: 28 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,5 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,1 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	1,4 mm
Ø osnovne rupe	1,1 mm
Nagib navoja	0,3 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ukupna duljina L	28 mm

4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	2,8 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M1,4
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima