


Garant**Izmjenjiva pločica za NC zabušivač, HB225, tip: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231521 10
GTIN	4062406565510
Razred artikla	21Y

Opis**Upotreba:**

Za NC zabušivanje i izradu skošenja. Prikladno i za čeono bušenje na tokarilici. **Ne koristiti za graviranje.**

Napomena:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Tip	10
Prevlaka	AlCrN
Broj zamjena/oštrica	4
ISO kod	SOGT 080208
Vrsta	HB225
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		