


Garant**Izmjenjiva pločica za NC zabušivač, HB225, tip: 10G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231521 10G
GTIN	4062406565527
Razred artikla	21Y

Opis**Upotreba:****Rabiti samo za graviranje.****Napomena:** $a_p = \text{maks. } 0,8 \text{ mm}$, $f = 0,008 \text{ mm do } 0,02 \text{ mm}$.**Tehnički opis**

ISO kod	SOGT 080201
Broj zamjena/oštrica	4
Prevlaka	AlCrN
Tip	10G
Vrsta	HB225
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		