

Garant**GARANT Master VHM vretenasto glodalo, za Ni-legure HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203048 3
GTIN	4062406565480
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Posebno brušeno sa zaobljenjem reznih oštrica **sličnim kao kod torusnih glodala**. Inovativna struktura posebno za obradu **legura na bazi nikla**. Novorazvijena prevlaka.

Upotreba:

Za glodanje **legura na bazi nikla s visokom tvrdoćom na visokim temperaturama**.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 203028.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	57 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f_z za obodno glodanje u Inconel®-u	0,03 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	2,8 mm
Radius čela r_v	0,2 mm
Duljina rezne oštrice L_s	8 mm
Broj zubi Z	4
\varnothing drške D_s	6 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	13 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	f8

Kut spirale	40 stupanj
Drška	DIN 6535 HB
Ø reza D_c	3 mm
Seriya	Master Ni-based
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,08×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------