

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{maks}	38 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	30 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	12,4 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,62 stupanj
Interpolacija Ø D _{min}	34 mm
Prihvatni navoj M	M10
Broj oštrica Z	3

Seriya	Power Q
Ø D ₂	18 mm
Interpolacija a _p	1 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø reza D _c	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₃	14 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje