

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/7mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem.

#### Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	34,4 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,58 stupanj
Ø $D_2$	29 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø reza $D_c$	42 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Broj oštrica Z	7
Seriya	Power Q
Unutarnje hlađenje	da
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	78 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje