

Mitutoyo

Ticalo sa mjernim satom s ticalom duljine 15,2 mm, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,1/40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436281 0,1/40
GTIN	4946368676104
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta.

Očitanje 2/1000.

Mitutoyo – mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

Tehnički opis

Očitavanje	0,002 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	4 μ m
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	2 μ m
\varnothing stezne drške h6	8 mm
\varnothing kućišta	40 mm
Mjerno područje po smjeru	0,1 mm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Raspon odstupanja f_e	3 μ m
Snaga mjerenja	0,15 N
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG