

**Garant****Ručni ureznik, pojedinačan Srednji ureznik, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130170 M10
GTIN	4045197065810
Razred artikla	11G

**Opis****Izvedba:**

Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom.

**Tehnički opis**

Ø navoja	10 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	20 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13

Oblik rezanja	D
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		