

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

GM geometrija je 1. odabir za općenitu obradu.

Kutni radijus: 0,8 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOMT 060508ER-GM

Posmak f_z : 0,08 - 0,25 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOMT 060508ER-GM
Posmak f_z	0,08 - 0,25 mm
Tip	ST1400

Vrsta	PR1525
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		