

**HOLEX****VHM glodalo s lomačima odvojenih čestica HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203085 10
GTIN	4062406569334
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

**Iznimno precizno glodalo posebno** izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.

**Ojačana jezgra.**

**Optimizirana otpornost na lom kod savijanja** zbog primjene ultrafinih granulacijskih supstrata.

**Lomač odvojenih čestica** za kontrolirano lomljenje odvojenih čestica.

**Napomena:**

$h_{maks}$ : vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

$a_{e maks} = 0,18 \times D$  za TPC obradu.

**Tehnički opis**

Drška	DIN 6535 HB
Ukupna duljina L	80 mm
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Ø reza $D_c$	10 mm
Broj zubi Z	4
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	40 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Ø drške $D_s$	10 mm

Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,8 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	35 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	30 mm
Debljina steznog sredstva $h_{maks}$ za TPC-glodalno u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,074 mm
Prevlaka	TiSiN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,18×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	330 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	M
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

Zrak

prikladno