

**Mitutoyo****Pertometar SJ210, tip: SJ210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499205 SJ210
GTIN	4946368848273
Razred artikla	44D

**Opis****Izvedba:**

Prijenosni sustav kliznika neovisan o mreži za određivanje hrapavosti površine. Mjerna sila 0,75 mN prema DIN/ISO. Zasebna jedinica za pomak naprijed za mjerenje na manjim prostorima i za učvršćivanje na stative. Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-21 (mijenja DIN EN ISO 11562). Automatska zaštita ticala pri transportu. Automatska funkcija kalibriranja i integrirana memorija mjernih uvjeta.

- **2,4 colni TFT zaslon u boji, može se elektronički okretati. Jedinica za posmak može raditi kao dio glavne jedinice ili zasebno. Spremanje mjernih podataka i mjernih uvjeta na mikro SD memorijsku karticu.**
- **Svi uobičajeni parametri prema DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i uvjeti koji se mogu slobodno odabrati.**

**Dio isporuke:**

Uključivo jedinica za posmak s ticalom, mrežnim adapterom, etalonom i torbom za nošenje.

**Dodatni pribor:**

Odašiljač i ticalo za male provrte (od 2,5 mm) br. 499210, klizač za plosnate i cilindrične izratke br. 499220 vel. Z-KUFE, potporne nožice (2 komada) br. 499220 vel. FUSS, adapter za stezanje u visinomjer br. 499220 vel. H-ADAPT, granitna mjerna konzola br. 499415, podatkovni kabel br. 498430, pisač br. 498701.

**Napomena:**

Besplatan analitički softver, kao i dodatni adapteri i ticala dostupni na upit.

## Tehnički opis

Standardi hrapavosti	DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Mjerna staza za mjerenje duljine	16 mm
Cut-Off ( $\lambda c$ )	0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Brzina detekcije	0,25; 0,5; 0,75 mm/s
grafički prikaz	Mjerni profil, BAC krivulja, ADC krivulja
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalno mjerno područje	360 $\mu$ m
integrirani pisač	ne
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	RS232C sučelje
Kalibriranje	Q2
Kalibriranje	Q1
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje hrapavosti

## Usluge

KalibriranjeEtalon za hrapavost tip R	029220 R
KalibriranjeUređaj za mjerenje hrapavosti tip R	029200 R

## Pribor

Priključni kabel tip USB2	498430 USB2
Granitno mjerno postolje s T utorom	499415
Poseban pribor tip FUSS	499220 FUSS
Poseban pribor tip Z-KUFE	499220 Z-KUFE
Senzor / glava ticala tip 6/90	499210 6/90
Poseban pribor tip H-ADAPT	499220 H-ADAPT
Priključni kabel tip D2	498430 D2

Senzor / glava ticala tip 6/60	499210 6/60
Senzor / glava ticala tip 2,5	499210 2,5
Priključni kabel tip D1	498430 D1