

**HOLEX Pro Tap strojni urezник HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137170 12X1,5
GTIN	4062406374631
Razred artikla	12I

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Tap univerzalni strojni urezник. Čvrsta izvedba za širok raspon materijala.
Poboljšan HSS-E rezni materijal s TiN prevlakom za smanjenje trenja.

Tehnički opis

Veličina navoja	M12×1,5
Ø osnovne rupe	10,5 mm
Vrsta navoja	MF
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	30 mm
Ø drške D _s	9 mm
4-kutna drška □	7 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Serijski	Pro Tap
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	24 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	25 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	10 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Uni	prikladno		

Ulje	prikladno
mokro maksimalno	prikladno