

**Garant****Pneumatska centrična stega, tip: 100/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- **Namjestivi hod + 5 mm po strani.**
- **Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.**
- **I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.**

S osnovnom pločom, za veći potporni moment i maksimalnu stabilnost.

**Upotreba:**

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

**Dodatni pribor:**

Program čeljusti br. 360135 – 360151 vel. 80.

**Tehnički opis**

Širina čeljusti A	80 mm
Težina	14,8 kg
L	100 mm
B	100 mm

Maksimalna tlačna snaga	9 bar
Stezni podizaj	6 mm
Maksimalna sila stezanja do	10 kN
Visina H	95 mm
odgovaraju kodu boja	PCV 100
Križni kalibar	200 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac