

Garant

Pneumatska centrična stega IOT, tip: 100/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360181 100/4
GTIN	4062406572976
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

- Namjestivi hod + 5 mm po strani.
- Mogućnost bezstupanjskog namještanja sile stezanja do 22,5 kN. Aritmetički zbroj = 45 kN.
- I prilikom otkazivanja kompresora centrična stega ima blago (oko 60 kg) predstezanje da bi se osiguralo sigurno pozicioniranje obratka, npr. kod stolova za izmjenu.

S osnovnom pločom, za veći potporni moment i maksimalnu stabilnost.

Prednost:

- Uključuje spremnik tlaka s dvostrukim zapornim ventilima.
- Stalno praćenje pritiska stezanja i otpuštanja kao i stanja baterije putem WLAN-a.
- Nije potrebna rotacija stege pri prijenosu.
- Stezanje i otpuštanje isporukom komprimiranog zraka putem robota.
- Dostupan priključni blok br. 360191 za vodoravni ili okomiti prijenos komprimiranog zraka.

Upotreba:

Za centrično stezanje komponenti. Prikladna za **automatizirani pogon** preko 4-kanalnih steznih modula, ali i preko bočnih priključaka.

Dodatni pribor:

Priključni blok br. 360191. Program čeljusti br. 360135 – 360151 vel. 80.

Tehnički opis

Visina H	95 mm
Maksimalna sila stezanja do	10 kN
Maksimalna tlačna snaga	9 bar
B	100 mm
L	100 mm
Težina	21,6 kg
odgovaraju kodu boja	PCV 100
H ₁	191 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Stezni podizaj	6 mm
Križni kalibar	200 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac