

Garant

Lepezasti brusni valjak Filc (ZA) okruglog oblika, srednji, Ø glave×širina glave: 60X50mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.** Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Osobito prikladno za brušenje kontura.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	4000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Širina glave	50 mm
Ø glave	60 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Usporedba granulacije	180

Stupanj finoće	srednji
Atribut imena proizvoda	srednji
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		